

Magnesy płaskie bez gwintu, SmCo₅, Ø: 20mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085920 20
GTIN	2050000965203
Klasa artykułu	08Q

Opis**Wykonanie:**

- odporność na temperaturę do maks. 200°C.
- ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo₅);
- obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	90 N
wysokość	6 mm
Ø	20 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
masa	15 g
Maksymalna odporność na temperaturę	200 °C
Materiał rdzenia elektromagnesu	SmCo ₅
Rodzaj produktu	Magnes płaski

