

**Przecinaki pneumatyczne, oznaczenie producenta: P2551****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

Poręczny **przecinak** do wykuwania rowków i przecinania. Konstrukcja zapewnia silne tłumienie drgań.

**w dostawie::**

Z koniecznymi złączkami

**Część zamienna:****Wybrane zestawy serwisowe:**

zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

wymiary uchwytu narzędziowego: 12,7 mm

kształt uchwytu narzędziowego: czworokątny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 480 l/min

częstotliwość uderzeń: 40 Hz

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 10 mm

**Opis techniczny**

wymiary uchwytu narzędziowego	12,7 mm
kształt uchwytu narzędziowego	czworokątny
poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
maks. wibracje wg EN	6,7 m/s <sup>2</sup>

oznaczenie producenta	P2551
częstotliwość uderzeń	40 Hz
długość	435 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	480 l/min
masa	2,95 kg
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" BSP cal

## Akcesoria

Przecinaki wymiary 19X178 mm	079739 19X178
Przecinaki wymiary 35X178 mm	079739 35X178