

HOLEX**Oprawki przecinaków tokarskich eco, lewe, Wielkość chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278016 16
GTIN	4062406381400
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3; 4 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 21 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 39 mm

długość całkowita L: 109 mm

śruba: 279816 3 (SW5; 5 Nm)

Opis techniczny

śruba	279816 3 (SW5; 5 Nm)
długość główki L_1	39 mm
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
długość całkowita L	109 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	21 mm
Wielkość chwytu	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże