




## Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	278017 16
GTIN	4062406381738
Klasa artykułu	22B

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania  $W$ : 3; 4 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 12 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 16 mm

długość główki  $L_1$ : 30 mm

długość całkowita  $L$ : 100 mm

śruba: 279816 3 (SW5; 5 Nm)

### Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	16 mm
długość całkowita $L$	100 mm
długość główki $L_1$	30 mm
śruba	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Szerokość skrawania $W$	3; 4 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże