


**Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, Wielkość chwytu: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278017 20
GTIN	4062406381745
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm). Do płytek do wcinania nr 278029 – 278036.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	12 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śruba	279816 4 (SW5; 5 Nm)
długość główki L_1	30 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	20 mm
długość całkowita L	120 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
Szerokość skrawania W	4 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże

