

**Oprawki przecinaków tokarskich eco, lewe, Wielkość chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278018 16
GTIN	4062406381769
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3; 4 mm

głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 12 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 30 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba: 279816 3 (SW5; 5 Nm)

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3; 4 mm
długość całkowita L	100 mm
długość główki L_1	30 mm
śruba	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Wielkość chwytu	16 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	12 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Noże