

**HOLEX****Magnesy garnkowe płaskie, z płytką ochronną, AlNiCo, Ø: 29mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085944 29
GTIN	4045197372833
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

- magnes umieszczony w stalowym płaszczu ochronnym
- mocowanie magnesu od spodu za pomocą otworu z pogłębieniem
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 450 °C (wielk. 19 do 100°C).

**Zastosowanie:**

Do montażu w przyrządach.

**Opis techniczny**

wysokość	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materiał powierzchni	stal
Ø otworu mocującego	5,2 mm
nominalna siła przyczepności	50 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes garnkowy

