


**Frezy walcowo-czołowe H, bez powłoki, Ø×szerokość js16: 35X35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	181100 35X35
GTIN	4045197096357
Klasa artykułu	11U

**Opis****Wykonanie:**

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

**Zastosowanie:**

<B>typ H</B> = uzębienie drobne, linia śrubowa 20°.

**wskazówka:**

Wielk. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 mogą być mocowane tylko za pomocą rowka wzdłużnego.

$f_z$  dla  $a_e = 0,75 \times D / a_p = 0,2 \times D$ .

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 5

norma: DIN 841

typ: H

Tolerancja Ø nominalnej: js16

Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Kąt linii śrubowej: 20 stopni

Ø H7 otworu: 16 mm

Liczba zębów Z: 10

posuw  $f_z$  przy obcinaniu w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,055 mm

**Opis techniczny**

Wysokość całkowita	35 mm
Liczba zębów Z	10
Ø H7 otworu	16 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	35 mm
posuw f <sub>z</sub> przy obcinaniu w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,055 mm
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p, maks.</sub> przy obcinaniu	35
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 5
norma	DIN 841
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	20 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	false
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Kąt przyłożenia	90 stopni