

Re-Bo**Piły tarczowe z VHM DIN 1838 grube, bez powłoki, Ø×grubość: 80X1,6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	179820 80X1,6
GTIN	4045197247254
Klasa artykułu	17C

Opis

Wykonanie:

Przodujący wyrób niemiecki z **precyzyjnym uzębieniem** i bocznymi powierzchniami zaszlifowanymi zbieżnie w kierunku osi **z lustrzanym połyskiem**.

W porównaniu z piłami tarczowymi z HSS możliwe jest 3-, 4-krotne zwiększenie prędkości skrawania.

DIN 1838 B - zęby zgrubne, łukowe, kształt B ze sfazowaniem. **Do obróbki większych przekrojów i większych głębokości cięcia**. Dzięki lepszemu kształtowaniu wióra i większej przestrzeni na wióry piły te są bardziej uniwersalne niż piły z zębami drobnymi.

wskazówka:

- **należy zapewnić stabilne warunki pracy obrabiarki i zamocowanie obrabianego przedmiotu - w przeciwnym razie istnieje możliwość pęknięcia piły tarczowej**
- **bicie obwodowe i boczne jest o wiele mniejsze niż określone w normie DIN 1840**
- **wymiary specjalne po uzgodnieniu.**

Materiał ostrza

 : VHM

norma: DIN 1838

Grubość: 1,6 mm

Ø otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 50

Opis techniczny

Grubość	1,6 mm
Ø	80 mm
Ø otworu	22 mm
maksymalna głębokość cięcia	23 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	23 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Liczba zębów Z	50
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 1838