

Garant**Frezy torusowe VHM TPC, DLC, Ø h6 DC / R1: 10/0,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	206211 10/0,5
GTIN	4045197812056
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Zzasilowaniem mimośrodowymi wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór. Z podwójnym łamaczem wiórów zapewniającym idealne tworzenie wiórów.

z powłoką DLC-sp² najnowszej generacji.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

wskazówka:

$a_{e\text{maks.}} = 0,12 \times D$ do obróbki TPC.

$h_{\text{maks.}}$: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 41 mm

Promień ostrza R_1 : 0,5 mm

wysięg L_1 z szyjką: 50 mm

Ø szyjki D_1 : 9,2 mm

długość całkowita L: 95 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	10 mm
wysięg L_1 z szyjką	50 mm

Liczba zębów Z	3
Ø szyjki D ₁	9,2 mm
długość ostrzy L _c	41 mm
kształt chwytu	HA
Promień ostrza R ₁	0,5 mm
Ø ostrzy D _c	10 mm
długość całkowita L	95 mm
Średnia grubość wiórów _{maks.} do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór	0,055 mm
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
chwyt	DIN 6535 HA h6
współczynnik korekcyjny f _z	3
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p, maks.} przy obcinaniu	41 mm
maksymalny kąt łuku skrawania	40,54 stopni
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,12×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	TPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB