

Garant**Frezy walcowo-czołowe N, TiAlN, Ø×szerokość js16: 40X32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Klasa artykułu	11U

Opis**Wykonanie:**

Geometria ostrzy dostosowana do uniwersalnego zastosowania.

Zaszlifowane mimośrodowo.

Z pochyleniem linii śrubowej 30° i z powłoką z TiAlN.

wskazówka:

f_z dla $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø H7 otworu: 16 mm

Liczba zębów Z: 6

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	6
Ø H7 otworu	16 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	32 mm
wykonanie chwytu	z otworem
wys. całkowita	32 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 5
norma	DIN 1880 T1
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Kąt przyłożenia	90 stopni
Rodzaj produktu	Frezy walcowe