



## Brzeszczoty do pił mech., Ko-Bi3, dł. L / liczba zębów na cal: 300/10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Klasa artykułu	16E

### Opis

#### Wykonanie:

**KOMET Bimetal** – wierzchołki zębów z HSS-M3, grzbiet brzeszczotu ze stali sprężynowej. Duża wydajność skrawania i posuwu. Odporne na złamanie, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

#### wskazówka:

brzeszczoty **KOMET** ze stali HSS. Inne wykonania, jak np. „VP 7” (kątnatarcia 7°, uzębienie Vario) i P 13 (kątnatarcia 13° – specjalnie dla stali nierdzewnych), możliwość dostawy na zamówienie, w krótkim terminie.

szerokość: 25 mm

Grubość: 1,25 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

### Opis techniczny

liczba zębów na cal	10
Grubość	1,25 mm
długość L	300 mm
szerokość	25 mm
Ø otworu mocującego	8,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	Ko-Bi3

