

Garant**Pogłębiacze płaskie DIN, do otworów pod gwint, bez powłoki, Ø zagłębienia D1 × Ø czopu D2: 8X3,3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156220 8X3,3
GTIN	4045197087911
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Trójstrzowy pogłębiacz ze śrubowymi rowkami i stałym czopem prowadzącym do otworów pod gwint.

Zastosowanie:

Do pogłębień pod łby śrub z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912, 6912, 7984 i walcowe łby wkrętów płaskich wg ISO 1207 (DIN 84).

Czop prowadzący pogłębiacza pasuje do otworu pod gwint.

Opis techniczny

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Ø czopu	3.3 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø pogłębiacza	8 mm
pod śruby	M4
Ø wiercenia wstępnego	3,3 mm
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	71 mm
Wysokość stopni L ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem	14 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 373
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz płaski

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	33 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	27 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		