



Brzeszczoty do pił mech., Ko-Bi3, dł. L / liczba zębów na cal: 300/14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	171550 300/14
GTIN	4045197345868
Klasa artykułu	16E

Opis

Wykonanie:

KOMET Bimetal – wierzchołki zębów z HSS-M3, grzbiet brzeszczotu ze stali sprężynowej. Duża wydajność skrawania i posuwu. Odporne na złamanie, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

wskazówka:

brzeszczoty **KOMET** ze stali HSS. Inne wykonania, jak np. „VP 7” (kąt natarcia 7°, uzębienie Vario) i P 13 (kąt natarcia 13° – specjalnie dla stali nierdzewnych), możliwość dostawy na zamówienie, w krótkim terminie.

szerokość: 25 mm

Grubość: 1,25 mm

Ø otworu mocującego: 8,5 mm

Opis techniczny

Grubość	1,25 mm
liczba zębów na cal	14
Ø otworu mocującego	8,5 mm
długość L	300 mm
szerokość	25 mm
Materiał ostrza 	Ko-Bi3

