

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1,2$ mm.

Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że a_p nie przekroczy 3 mm.

posuw f_z na ząb: 0,35 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RPKW 1204MOT

typ: ST1400

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RPKW 1204MOT
Gatunek	HB7515
posuw f_z na ząb	0,35 mm

liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		