

Garant**ZCMX 09T302, Gatunek: HUZ310**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268437 HUZ310 |
| GTIN | 4062406392666 |
| Klasa artykułu | 21E |

Opis

ZCMX 09T302 HUZ310 Gatunek: HUZ310

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mm

Posuw przy toczeniu: 0,05 - 0,4 mm

Posuw przy wiercieniu: 0,03 - 0,3 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 - 600 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 200 - 600 m/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |
| promień naroża | 0,2 mm |
| Zastosowanie główne | N |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 09T302 |
| powłoka | bez powłoki |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Posuw przy wierceniu | 0,03 - 0,3 mm |
| Gatunek | HUZ310 |
| Materiał ostrza | HM |
| Posuw przy toczeniu | 0,05 - 0,4 mm |
| pasuje do Ø narzędzia D _c | 18 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytką skrawająca do toczenia |