

**Garant****VCGT 220530 FN, HU7810, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

**wskazówka:**

$a_{p\text{ maks.}} = 7$  mm przy obróbce zgrubnej z  $a_e = 1 \times D$ .

posuw  $f_z$ : 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	Alu
posuw $f_z$	0,25 mm
promień naroża	3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 220530 FN
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1900 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	500 m/min	N
CuZn	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się	100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		