

Garant**ZCMX 130408, Gatunek: HBZ025**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268444 HBZ025
------------------	---------------

GTIN	4062406392284
------	---------------

Klasa artykułu	21E
----------------	-----

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 25 mm

Gatunek: HBZ025

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 210 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
---------------------------	----

liczba wymian/ostrzy	2
----------------------	---

Warunki skrawania	ciągłe
-------------------	--------

Zastosowanie główne	P
---------------------	---

Gatunek	HBZ025
powłoka	PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130408
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 210 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia