



Zestawy pogłębiaczy płaskich w drewnianym stojaku, Wielkość / wielkość chwytu: 01/10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Klasa artykułu	16C

Opis

Wykonanie:

Zestaw opravek, pogłębiaczy i czopów prowadzących do obróbki otworów o najczęściej spotykanych średnicach.

Zastosowanie:

Do pogłębień DIN, jak też przy odpowiedniej kombinacji stożka i pogłębiacza do wykonywania otworów stopniowych lub ponadnormatywnych pogłębień.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu płaskim nr 156730: 5; 5,5; 6;

6,5; 7; 8; 9

po 1 czopie prowadzącym nr 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

po 1 oprawce nr 156720 z chwytem: Ø 10 mm

Materiał ostrza

• HSS

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba ostrzy Z: 2

zakres pogłębiania: 5 - 9 mm

Opis techniczny

zakres pogłębiania	5 - 9 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak