

Garant**Frezy wiercąco-gwintujące 2,5×D, TiAlN, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	139516 M5
GTIN	4062406393199
Klasa artykułu	11J

Opis**Wykonanie:**

Skorygowana geometria gwintu do frezowania **dokładnych gwintów wewnętrznych** (zwrócić uwagę na możliwość stabilnego zamocowania).

Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°. **Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.**

Zalety:

Wiercenie, pogłębianie i gwintowanie przy użyciu jednego narzędzia!

skok gwintu: 0,8 mm

Ø ostrzy D_c : 4,1 mm

długość ostrza l_c : 10,4 mm

Długość chwytu L_s : 36 mm

długość całkowita L : 54 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

Długość chwytu L_s	36 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
wielkość gwintu	M5
liczba rowków wiórowych	2
długość całkowita L	54 mm
długość ostrza l_c	10,4 mm
szerokość podcięcia e_1	0,8 mm

maksymalna \varnothing pogłębienia D_1	5,3 mm
posuw f_z w odlewach aluminiowych	0,04 mm
skok gwintu	0,8 mm
głębokość gwintu	10,25
\varnothing ostrzy D_c	4,1 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia L_1	11,14 mm
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
Norma na gwinty	DIN 13
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do $2,5 \times D$ przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Rodzaj produktu	Frez do gwintów