

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412472 MS300
GTIN	4062406698027
Klasa artykułu	41A

Opis

Wykonanie:

Wkładka z tworzywa piankowego z gniazdem na suwmiarkę, mostek do pomiaru głębokości i zapasową baterię. Wymiar zewnętrzny dostosowany do produktów GridLine. Blokowanie frontowe wraz z obsługą jedną ręką (za wyjątkiem nr 412474 wielk. 150).

Pasuje do :

Suwmiarka z noniuszem, zegarowa i cyfrowa.

Pasuje do :

zakres pomiarowy: 300 mm
długość zewnętrzna: 425 mm
szerokość zewnętrzna: 175 mm
wysokość zewnętrzna: 36 mm
długość G: 17
szerokość w G: 7
długość wewnętrzna: 417 mm

Opis techniczny

długość zewnętrzna	425 mm
szerokość zewnętrzna	175 mm
wysokość zewnętrzna	36 mm
szerokość wewnętrzna	152 mm
wysokość wewnętrzna	27 mm

długość wewnętrzna	417 mm
szerokość w G	7
długość G	17
Rodzaj produktu	Pojemnik