

**Garant****Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Solidne głowice kątowe 90° z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających, zapewniające stabilne warunki obróbki.

Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI **jako frezy wysokowydajne.**

**Zastosowanie:**

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. **Z dużymi posuwami.**

**wskazówka:**

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, rozm. 3,8**, z grotem nr **674252, rozm. 15IP.**

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 4 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges.}}$ : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 16 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX 0806..

śruby mocujące: 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

**Opis techniczny**

śruby mocujące	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
pasująca wymienna płytko skrawająca	XNEX 0806..
Liczba ostrzy Z	4
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	4 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	40 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
Ø ostrzy $D_c$	40 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 1	219798 1
------------------------------	----------