

Garant**DNMG 110408, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110408 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB730-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	XUM
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	Nano-PVD
Zastosowanie główne	UNI
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia