



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość chwytu: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290000 10
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

#### **górną krawędź chwytu = wysokość kłków**

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

**Click-Pin:** szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.

dla profilu radełkowania: RBR 1×BL

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 10 mm

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 4 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

oś krążka: 299910 1

### Opis techniczny

szerokość chwytu	10 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do szerokości radełkowania $b$	4 mm
oś krążka	299910 1
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	10 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm

wysokość chwytu	10 mm
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

---

## Akcesoria

Osie z HM	290302
Osie z HM HM Typ 1	299910 1