



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego lewy, Wielkość chwytu: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

290019 10

GTIN

Klasa artykułu

29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.

- **minimalne ciśnienie, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
- **wrzeciono synchronizowane do łatwego ustawiania uchwytów rolek i wysokości kłów.**

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR45°

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 0 - 15 mm

oś krążka: 299910 6

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b

4 mm

do \varnothing radełkowania d_1

15 mm

zakres roboczy

0 - 15 mm

wysokość chwytu

10 mm

szerokość chwytu

10 mm

oś krążka

299910 6

do otworów radełek $\varnothing d_2$

4 mm

dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania