



Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

290210 10

GTIN

Klasa artykułu

29H

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zaleta:

- **małe drgania**
- **skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia \varnothing detalu**
- **skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe**
- **korekta kąta przyłożenia kółek**
- **zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni**
- **dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.**

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 5

Opis techniczny

wysokość chwytu

10 mm

szerokość chwytu

10 mm

do \varnothing radełkowania d_1

15 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 5
do szerokości radełkowania b	4 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt

290327

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 5

299920 5