



## Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290200 10
GTIN	4030741663703
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

**Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.**

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

### Opis techniczny

do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
szerokość chwytu	10 mm
wysokość chwytu	10 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 5
zakres roboczy	3 - 50 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
dla profilu radełkowania	RBR30° 1×AA
dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°

dla profilu radełkowania	RBR30° 1×AA
dla profilu radełkowania	RBR45° 1×BL15°
dla profilu radełkowania	RBL45° 1×BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 5

299920 5