

**Garant****Frezy promieniowe chwyt Weldon, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216825 2
GTIN	4062406706425
Klasa artykułu	210

**Opis****Zastosowanie:**

Do wykonywania wypukłych zaokrągleń w podzespołach. Smukła i kompaktowa konstrukcja umożliwia szereg zastosowań i nadaje się szczególnie do stosowania w głębokich otworach.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: nie

Frezowanie promieniowe: do przodu

Liczba ostrzy Z: 2

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Ø maks.: 22 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 35 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 120 mm

promień minimalny: 3 mm

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	219879 1 (TX15; 3Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	216841
chłodzenie wewnętrzne	nie
długość całkowita L <sub>ges</sub>	120 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	35 mm
promień minimalny	3 mm
Ø maks.	22 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
promień maksymalny	5 mm
Frezowanie promieniowe	do przodu
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0