

Garant

Boczne szczypce tnące do elem. elektr., do materiałów zawierających żelazo, FW, długość całkowita: 135 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726722 135
GTIN	4062406395025
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

materiał: Stal węglowa (C70)

szerokość główki: 13,5 mm

długość robocza: 8 mm

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

długość robocza	8 mm
szerokość główki	13,5 mm
długość całkowita	135 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	2 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD

skos ostrza	drobny boczny skos ostrza
materiał	Stal węglowa (C70)
powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo
Atrybut nazwy produktu	FW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące