

Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB7525, promień r: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216841 3
GTIN	4062406706470
Klasa artykułu	21A

Opis**Zastosowanie:**

Uniwersalna płytko skrawająca, zwłaszcza do stali, wysokostopowych materiałów stalowych oraz żeliwa. Zoptymalizowany łamacz wiórów zapewnia niezakłócone odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Możliwość stosowania również na narzędziu tokarskim do toczenia zaokrągleń nr 294500.

posuw f_z na ząb: 0,1 - 0,4 mm

długość L: 15 mm

szerokość B: 9,52 mm

grubość płytki S: 3,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,1 - 0,4 mm
szerokość B	9,52 mm
grubość płytki S	3,18 mm
długość L	15 mm
Gatunek	HB7525

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	390 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		