

**Garant****Płytki skrawające, promieniowe, HB7525, promień r: 1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	294510 1
GTIN	4062406706555
Klasa artykułu	21A

**Opis****Zastosowanie:**

Do toczenia wypukłych zaokrążeń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

**Pasuje do :**

Uchwyt nr 294500 i frez promieniowy nr 216825.

Frezowanie promieniowe: do przodu

s: 3,18 mm

l: 15 mm

dzień: 9,52 mm

posuw f: 0,1–0,4 mm/obr.

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 390 m/min

**Opis techniczny**

posuw f	0,1–0,4 mm/obr.
Frezowanie promieniowe	do przodu
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
l	15 mm

Zastosowanie główne	UNI
średnica	9,52 mm
s	3,18 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 390 m/min
Gatunek	HB7525
Rodzaj produktu	Toczenie