

Garant**Szczypce tnące do elem. elektr. IC, SFW, długość całkowita: 130 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	726942 130
GTIN	4062406395063
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza

długość główki: 18 mm

szerokość główki: 14 mm

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 1,3 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	1,3 mm
szerokość główki	14 mm
długość główki	18 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał	stal węglowa (C70)

powierzchnia	fosfatowany bez odbicia
Atrybut nazwy produktu	SFW
Rodzaj produktu	Szczypce tnące