

HOLEX**Główice kątowe 90°, z otworem, Ø D: 50/7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Klasa artykułu	220

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Strategia skrawania: MTC

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: AP.. 1003..

śruby mocujące: 219814 (8IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 1003..

Liczba ostrzy Z	7
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
--	--------