

**Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D: 25/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Klasa artykułu	220

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Strategia skrawania: MTC

Długość wysięgu L_1 : 49 mm

długość całkowita L_{ges} : 105 mm

Ø chwytu D_s , h6: 25 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: AP.. 1003..

śruby mocujące: 219814 (8IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	105 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 1003..
Ø chwytu D_s , h6	25 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm
Liczba ostrzy Z	4
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L_1	49 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
----------------------------------------------	--------