



## Przedłużka gwintownika Z powierzchnią HB, Typ: 10



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338420 10     |
| GTIN             | 4045197812469 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

### Opis

#### Wykonanie:

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

- **wersja długa lub bardzo długa**
- **przedni koniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez dokręcenie radełkowanej nakrętki**
- **moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt**
- **tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiam DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.**

#### Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 374/376: M16

dla  $\varnothing$  chwytu gwintu  $d_2$ : 12 mm

Przedłużka  $\varnothing D_3$ : 12 mm

przedłużka  $L_2$ : 90 mm

przedłużka  $L_3$ : 130 mm

### Opis techniczny

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Przedłużka $\varnothing D_3$          | 12 mm  |
| przedłużka $K_2$                      | 9 mm   |
| przedłużka $L_3$                      | 130 mm |
| dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$ | 12 mm  |

dla nominalnej  $\varnothing$  gwintu  $d_1$  DIN 374/376

M16

przedłużka  $L_2$ 

90 mm