

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1616H12
długość główki L ₁	18 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SC.. 1204..
Wielkość uchwytu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
płytko podporowa	269005 9
śruby mocujące	269028 20
wielk. płytki	12 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 20

269028 20

płytki podporowa Typ 9

269005 9

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5