

Garant**Frezy do rowków teowych VHM, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208026 25X11
GTIN	4062406397203
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość. Frez skrawa obwodem i obydwoma czołami. Dzięki wzajemnie skośnie ustawionym zębom (uzębienie naprzemianskośne)

wskazówka:

Do frezowania rowków teowych wg DIN 650.

Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z f_z 50%.

typ: N

Liczba zębów Z: 6

Liczba zębów Z: 6

do rowk. T DIN 650: 14 mm

Ø szyjki D_1 : 12 mm

długość całkowita L: 82 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,2 mm

Opis techniczny

typ	N
Ø szyjki D_1	12 mm
długość całkowita L	82 mm
Ø chwytu D_s	16 mm
Liczba zębów Z	6

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
do rowk. T DIN 650	14 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,034 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm
Długość skrawania L_c	11 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 851
profil freza	Uzębienie naprzemienskośne
Tolerancja Ø nominalnej	d11
Kąt linii śrubowej	12 stopni
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe