

Garant**Frezy tarczowe VHM HPC, TiAlN, Ø×szerokość±0,1×k11: 40X6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	185015 40X6
GTIN	4062406397340
Klasa artykułu	11V

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne frezy tarczowe z VHM do skrawania w obszarze HPC. **Z nową powłoką wysokowydajną** zapewniającą doskonałą wytrzymałość.

Frezy zespołowe: frezy o takiej samej \varnothing i liczbie zębów można łączyć w zespoły i ustawiać na żadaną szerokość. Zęby zachodzą wtedy na siebie, ponieważ frezy nie mają podwyższonego kołnierza otworu.

Szczególnie ekonomiczne są zespoły 2-frezowe. Dzięki przekładaniu frezów można wykorzystać oba ostrza boczne każdego frezu.

wskazówka:

- Frezy w zestawie montować wyłącznie z zastosowaniem odpowiednio szerokiego pierścienia trzpienia frezarskiego, ponieważ w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie frezów.
- Odpowiednie pierścienie trzpienia frezarskiego – patrz grupa produktów 30.
- Rowki pełne: f_z dla $a_e = 0,1 \times D$.

Produkt następczy do nr 185010.

\varnothing H6 otworu d_1 : 13 mm

Liczba zębów Z: 12

grubość kołnierza $b \pm 0,1$: 4,2 mm

Bund- \varnothing $d_2 -2$: 28 mm

wysokość zęba Zh: 6 mm

możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości A/B: 6 mm

Opis techniczny

grubość kołnierza b ±0,1	4,2 mm
możliwości łączenia 2 frezów o różnej szerokości, szerokość całkowita E	12,6 - 13,8 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm
możliwości łączenia 2 frezów o różnej szerokości A	6 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Ø H6 otworu d ₁	13 mm
wysokość zęba Zh	6 mm
możliwości łączenia 2 frezów o różnej szerokości B	8 mm
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości, szerokość całkowita E	11,1 - 11,8 mm
Bund-Ø d ₂ -2	28 mm
możliwości łączenia 2 frezów o jednakowej szerokości A/B	6 mm
Liczba zębów Z	12
Ø ostrzy D _c	40 mm
Szerokość cięcia	6 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 885 A
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	±0,1
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe