

**DCMT 11T302, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Gatunek	HBT130
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia