

RIHETEC

Dysza chłodziwa DriveKD z przyłączem gwintowanym, Gwint × długość rury: M10X50**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319472 M10X50
GTIN	4260711110122
Klasa artykułu	33C

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

Opracowana przede wszystkim do stosowania w narzędziach napędzanych. Łatwy montaż dzięki przyłączu gwintowanemu. Elastyczną i wychylną rurkę można obracać lub wyginać w kierunku ostrza, blokada odbywa się za pomocą ocynkowanej nakrętki złączkowej. Ciśnienie maksymalne 10 bar.

DriveKD opracowano do zastosowań z narzędziami napędzanymi do tokarek CNC. Tradycyjne dysze chłodziwa często rozpylają je we wszystkich kierunkach i nie generują bezpośredniego strumienia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest często niewystarczające chłodzenie i smarowanie. DriveKD świetnie wywiązuje się ze swojego zadania. Daje się łatwo ustawiać, a dzięki bezpośredniemu strumieniowi chłodziwa zapewnia wystarczające chłodzenie.

Opis:

DriveKD składa się ze złączki podwójnej, nakrętki złączkowej i znanej dyszy MiniKD. Elastyczna rurka umożliwia precyzyjne ustawienie strumienia chłodziwa. Zastosowanie MiniKD jako dyszy umożliwia wymianę rurki w dowolnym momencie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø prześwitu rury: 4 mm

długość rury: 50 mm

gwint przyłączeniowy: M10×1

Opis techniczny

typ	DriveKD
wersja	Gwint

gwint przyłączeniowy	M10×1
długość rury	50 mm
Ø prześwitu rury	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa