

Garant
Frezy promieniowe HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	194302 25
GTIN	4045197110244
Klasa artykułu	11W

Opis
Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

wskazówka:

Do frezowania rowków o przekroju półokrągłym lub do wyfrezowań o zaokrąglonym profilu dna.
Nadają się do kopiowania lub do produkcji form.

f_z dla a_p $0,05 \times D$.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 26 mm

długość całkowita L: 102 mm

Ø chwytu D_s : 25 mm

Posuw f_z przy frezowaniu kopiowym stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,076 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	25 mm
Posuw f_z przy frezowaniu kopiowym stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,076 mm
Liczba zębów Z	2
Ø chwytu D_s	25 mm
długość całkowita L	102 mm
długość ostrzy L_c	26 mm

współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	26 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy kopiowaniu	0,75 mm
promień R	12,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS PM
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt	DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe