


Garant**Noże eco GARANT Master, lewe,, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 14
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1204..
Seria	Master Eco
wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	259015 15
płytko podporowa	259031 5

kod ISO uchwyty	PCLNR/L 1620F12
Wielkość chwytu	16 mm
sprężyna	259046 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	30 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże