

FLUKE.

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 365**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473290 365
GTIN	095969559874
Klasa artykułu	47H

Opis**Wykonanie:**

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji. Dodatkowo wyświetlacz z podświetleniem tła. Zdejmowane szczypce ułatwiają pomiar.

Norma:**EN 61010-1****w dostawie::**

Z przewodami pomiarowymi i tapicerowaną torbą. 2x baterie nr 081561 rozm. LR6.

Opis techniczny

funkcja pamięci	HOLD
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
kategoria przepięcia	CAT III 600 V

prąd przemienny AC	0,1 A – 200 A
metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC)
dokładność podstawowa	2 %
oporność	0,1 Ω – 6 k Ω
prąd stały DC	0,1 A – 200 A
zakres wskaźnika	6000
napięcie stałe DC	0,1 V – 600 V
maks. rozwartość szczęk	18 mm
napięcie przemiennie AC	0,1 V – 600 V
zasilanie bat.	2× 081561 LR6
norma	EN 61010-1
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe