

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, Wielkość chwytu / płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	Master Eco
długość główki L ₁	40 mm
długość całkowita L	100 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	15 mm
Dźwigienka	259015 17
płytki podporowa	259031 45
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..

śrubado dźwigni	259018 17
sprężyna	259046 4
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2020H15
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże