

**Garant****Noże eco obracane, krótkie, lewe,, Wielkość chwytu / płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT eco nr 319001 – 319886 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala).

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: PDJNR/L 2525X15

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 40 mm

długość całkowita L: 110 mm

płytki podporowa: 259031 45

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śrubado dźwigni	259018 17
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2525X15
wielk. płytki	15 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Wielkość chwytu	25 mm

sprężyna	259046 4
długość całkowita L	110 mm
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
Dźwigienka	259015 17
płytki podporowa	259031 45
rodzaj zastosowania	lewe,
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Rodzaj produktu	Noże