


Garant**Noże eco obracane, krótkie, lewe, Wielkość chwytu / płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 15
Wielkość chwytu	20 mm
Seria	Master Eco
długość całkowita L	95 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
płytko podporowa	259031 46

Dźwigienka	259015 15
sprężyna	259046 4
długość główki L ₁	35 mm
kod ISO uchwytu	PSSNR/L 2020X12
pasująca wymienna płytko skrawająca	SN.. 1204..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże