

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
Dźwigienka	259015 16
płytką podporowa	259031 47
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	80 mm
kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 1616F06
śrubado dźwigni	259018 16

Seria	Master Eco
Wielkość chwytu	16 mm
długość główki L ₁	30 mm
sprężyna	259046 5
pasująca wymienna płytką skrawająca	WN.. 0604.
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające