

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	PWLNLR/L 1620F08
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	80 mm
Dźwigienka	259015 15
płytki podporowa	259031 48
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0804..

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
śrubado dźwigni	259018 15
Seria	Master Eco
sprężyna	259046 4
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające