

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
śrubado dźwigni	259018 16
sprężyna	259046 5
długość całkowita L	90 mm
Dźwigienka	259015 16
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN.. 0604.
wielk. płytki	6 mm

Seria	Master Eco
kod ISO uchwytu	PWLNRL 2020X06
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	30 mm
płytki podporowa	259031 47
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Głowice skrawające