

**Garant****Para rękawic MASTER CUT B OIL+, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094421 9
GTIN	4062406423889
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonale wycucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitylu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się do pracy w środowisku zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitylu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.

**GARANT MASTER CUT B OIL+**. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Doskonale nadają się do **prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym**, np. na obrabiarkach skrawających.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Seria	MASTER CUT
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4X42B
materiał podłoża	HPPE
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Pełna powłoka
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe